

Terminal CPX

Broj dela: 197330

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Električno upravljanje	Sabirnica polja integrisano upravljanje
Temperatura okruženja	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Vrsta zaštite	IP65 IP67
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi o elektromagnetnoj kompatibilnosti prema EU direktivi o zaštiti od eksplozija (ATEX) prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK propisima za elektromagnetnu kompatibilnost prema UK EX propisima prema UK RoHS propisima
KC oznaka	KC-EMV
Dozvola	RCM oznaka c UL us - Recognized (OL)
Zaštita od eksplozije	Zona 2 (ATEX) Zona 2 (RU) Zona 2 (UKEX)
ATEX kategorija za gas	II 3G
Dozvola za Ex zaštitu izvan EU	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Eksplozivna zaštita i zaštita od paljenja gasa	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex temperatura u okruženju	-5 °C <= Ta <= +50 °C
LED prikazi	Status sabirnice Status kanala Status modula Status sistema
Dijagnostika	Dijagnostička memorija Dijagnostika kanala i modula Podnapon modula
Maks. adresni kapacitet ulaza	64 bajt
Maks. adresni kapacitet izlaza	64 bajt

Karakteristika	Vrednost
Parametrizacija	Dijagnostičko ponašanje Failsafe reakcija Forsiranje kanala Signal setup
Interno vreme ciklusa	< 1 ms
Opseg radnog pritiska DC	18 V...30 V
Nominalni radni napon DC	24 V
Maks. napajanje strujom	16 A