

# Montažni blok MHA2-PR6-3-M5

Broj dela: 197449

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Maks. broj mesta za ventile               | 6                                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji    |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Vrsta priključenja priključne ploče       | sa prolaznim otvorom<br>sa H-šinom |
| Vrsta pričvršćivanja ventila              | sa unutrašnjim navojem             |
| Pneumatski priključak: 1/33               | M7                                 |
| Pneumatski priključak: 2                  | M5                                 |
| Pneumatski priključak: 3/11               | M7                                 |
| Materijal priključne ploče                | Aluminijumska legura za obrada     |