

Spiralno plastično crevo PUN-6X1-S-6-BL

Broj dela: 197592

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašni prečnik	6 mm
Dužina bloka	1.214 m
Unutrašnji prečnik	4 mm
Prečnik namotaja	46 mm
Broj napotaja	168
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	350 g
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 6 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 4 mm sa zatvarajućom navrtkom za unutrašnji utični nastavak unutrašnji Ø 4 mm
Boja	plavo
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)