

# Spiralno plastično crevo PUN-10X1,5-S-1-SW

Broj dela: 197611

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                   | Vrednost                                                          |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Radna dužina                                     | 1 m                                                               |
| Spoljašni prečnik                                | 10 mm                                                             |
| Dužina bloka                                     | 0.305 m                                                           |
| Unutrašnji prečnik                               | 7 mm                                                              |
| Prečnik namotaja                                 | 80 mm                                                             |
| Broj napotaja                                    | 9.5                                                               |
| Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Dozvola                                          | TÜV                                                               |
| Institucija koja izdaje sertifikat               | B 013277 0527 00                                                  |
| Radni medij                                      | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]                  |
| LABS usklađenost                                 | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Temperatura okruženja                            | -35 °C...60 °C                                                    |
| Težina proizvoda                                 | 110 g                                                             |
| Pneumatski priključak                            | za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm                          |
| Boja                                             | crno                                                              |
| Tvrdoća po Šoru                                  | D 52 +/-3                                                         |
| Materijal creva                                  | TPE-U(PU)                                                         |