

Spiralno plastično crevo PUN-12X2-S-6-SW

Broj dela: 197616

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	6 m
Spoljašni prečnik	12 mm
Dužina bloka	0.98 m
Unutrašnji prečnik	8 mm
Prečnik namotaja	95 mm
Broj napotaja	64
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	1300 g
Pneumatski priključak	Utični priključak, spoljašnji Ø 12 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)