

Dvostruko spiralno crevo PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS

Broj dela: 197626

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	1 m
Spoljašni prečnik	10 mm
Dužina bloka	0.41 m
Unutrašnji prečnik	7 mm
Prečnik namotaja	80 mm
Broj napotaja	9.5
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Dozvola	TÜV
Institucija koja izdaje sertifikat	B 013277 0506 00
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-35 °C...60 °C
Težina proizvoda	220 g
Pneumatski priključak	za utični priključak, spoljašnji Ø 10 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Šoru	D 52 +/-3
Materijal creva	TPE-U(PU)