


Motor flange EAMF-A-28B-40P

Broj dela: 1976704

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	43 g
Kod interfejsa motora In	40P
Kod interfejsa kućišta spojke	28B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen