


# Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D40-60P

Broj dela: 1977000

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	59.7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi obrtni moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	430 g
Kod interfejsa aktuatora	D40 D40C
Kod interfejsa motora ln	60P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen