

# Spiralno plastično crevo PPS-4-15-1/4-BL

Broj dela: 19799

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radna dužina	15 m
Spoljašni prečnik	6.3 mm
Dužina bloka	0.67 m
Unutrašnji prečnik	4.7 mm
Prečnik namotaja	75 mm
Broj napotaja	90
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature	-0.95 bar...21.2 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-30 °C...80 °C
Nominalni obrtni moment pritezanja	11 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	367 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2	Spoljašnji navoj G1/4
Boja	plavo
Materijal priključnog navoja	Mesing
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal zaštite od prelamanja	Čelik pocinkovano
Materijal creva	PA12-P