

Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P4-28B-40P

Broj dela: 1983071

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	12.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	10000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	0.28 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	0.7 Nm
Težina proizvoda	50 g
Kod interfejsa aktuatora	P4-28B
Kod interfejsa motora In	40P
Kod interfejsa kućišta spojke	28B
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen