


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-L38-60P

Broj dela: 2037246

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	37.7 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Moment inercije	3.5 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	4.4 Nm
Težina proizvoda	300 g
Kod interfejsa aktuatora	L38
Kod interfejsa motora ln	60P
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen