

# Blok distributera FR-8-1/8

Broj dela: 2077

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	8.6 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni moment pritezanja	12.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	135 g
Broj izlaza	8
Broj dovodnih dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum liven pod pritiskom