


# Cilindrični oslonac LBG-63-R3

Broj dela: 2078795

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                                    | Vrednost  |
|---|---|
| Veličina konstrukcije                             | 63  |
| Ugradni položaj                                   | Proizvoljan   |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK         | 3 - jaka izloženost koroziji  |
| LABS usklađenost                                  | VDMA24364-B2-L  |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklované površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Temperatura okruženja                             | -40 °C...150 °C   |
| Maks. nosivost                                    | 4 kN  |
| Težina proizvoda                                  | 580 g   |
| Napomena o materijalu                             | RoHS-usaglašen  |
| Materijal pričvršćenja                            | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Materijal osovinice                               | visokolegirani čelik, nerđajući   |
| Materijal osigurača                               | visokolegirani čelik, nerđajući   |