

Obrtni distributer GF-1/4

Broj dela: 2094

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	11.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni protok 1-2.1 (6->0)	2932 l/min
Normalni protok 1-2.X otvoren (6->0)	2977 l/min
Standardni nominalni protok 1.1-2.1	1792 l/min
Maks. broj obrtaja	300 1/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	250 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Materijal vratila	visokolegirani čelik