

Obrtni distributer GF-3/8

Broj dela: 2095

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|--|
| Nominalna širina | 15 mm |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Normalni protok 1-2.1 (6->0) | 4641 l/min |
| Normalni protok 1-2.X otvoren (6->0) | 4647 l/min |
| Standardni nominalni protok 1.1-2.1 | 2969 l/min |
| Maks. broj obrtaja | 300 1/min |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 270 g |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj G3/8 |
| Pneumatski priključak: 2 | Unutrašnji navoj G3/8 |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obrada |
| Materijal vratila | visokolegirani čelik |