


Prigušno-nepovratni ventil GR-3/4

Broj dela: 2103

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|--|---|
| Funkcija ventila | Povratna funkcija prigušnice |
| Pneumatski priključak 1 | G3/4 |
| Pneumatski priključak: 2 | G3/4 |
| Podesivi element | Nareckani vijak |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja na prednju tablu sa prolaznim otvorom |
| Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja | 3300 l/min |
| Standardni nominalni protok u povratnom smeru | 4800 l/min |
| Radni pritisak | 0.3 bar...15 bar |
| Temperatura okruženja | -10 °C...60 °C |
| Materijal kućišta | Aluminijumska legura za obrada |
| Zaštita od eksplozije | Obratiti pažnju na napomenu u potvrdi Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX) |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Radni medij | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Napomena o radnom/upravljačkom mediju | Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti) |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 °C...60 °C |
| Težina proizvoda | 938 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |