

Prigušni ventil GRO-1/4

Broj dela: 2109

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Funkcija prigušivanja
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak: 2	G1/4
Podesivi element	Nareckani vijak
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja voda
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	350 l/min
Radni pritisak	0 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-20 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	80 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal regulacionog zavrtnja	Čelik pocinkovano