


Prigušno-nepovratni ventil GRR-1/2

Broj dela: 2111

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Funkcija ventila	Povratna funkcija prigušnice
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak: 2	G1/2
Podesivi element	Aktivaciona poluga sa točkicom
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Normalni nominalni protok u smeru prigušivanja	1300 l/min
Standardni nominalni protok u povratnom smeru	1250 l/min
Radni pritisak	0.3 bar...10 bar
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	735 g