

Zatvarajuća navrtka MCK-PK-3-KU

Broj dela: 211289

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	Unutrašnji navoj M6x0,75
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Pneumatski priključak 1	za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm za utični nastavak sa unutrašnjim Ø 3 mm sa zatvarajućom navrtkom
Materijal zatvarajuće navrtke	POM
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen