

# Utična spojnica KD4-1/2-A

Broj dela: 2145

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	10 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	257 l/min...1337 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	278.6 l/min...1449.3 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Nominalni obrtni momenat pritezanja	32.5 Nm
Dozvoljeno odstupanje kod obrtnog momenta pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	78 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/2
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal opruge	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal kućišta	Mesing, niklovani
Materijal navojne zaptivke	PA66-GF30 / TPE-U
Materijal navojnog elementa	Mesing, niklovani
Materijal unutrašnjeg prstena	Mesing
Materijal osiguravajućeg prstena	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal čivija	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal tela ventila	Mesing
Materijal deblodadne čaure	PP