


# Brzorastavljivi utikač KS4-N-9

Broj dela: 2153

FESTO



## Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	7 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	711 l/min...1134 l/min
Nominalni protok standardizovan prema ISO 8778	770.7 l/min...1229.3 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	18 g
Pneumatski priključak 1	Nasadni priključak za crevo 9 mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Informacije o materijalu	Mesing, niklovani