


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D40-60G

Broj dela: 2256400

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	66.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	570 g
Kod interfejsa aktuatora	D40 D40C
Kod interfejsa motora In	60G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen