


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D40-60H-S1

Broj dela: 2256401

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	67.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	8000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	5.87 kgmm²
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	570 g
Kod interfejsa aktuatora	D40
Kod interfejsa motora In	60H
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen