


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D40-67A-S1

Broj dela: 2256695

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	440 g
Kod interfejsa aktuatora	D40A D40B
Kod interfejsa motora In	67A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen