


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-P8-38A-67A

Broj dela: 2297643

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Prenosivi obrtni momenat	12.5 Nm
Težina proizvoda	230 g
Kod interfejsa aktuatora	P8-38A
Kod interfejsa motora In	67A
Kod interfejsa kućišta spojke	38A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen