


Precizni regulator pritiska LRP-7.0-6

Broj dela: 2418761

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Serijska	LR
Zaštita od aktiviranja	Okretno dugme sa mehaničkim zasunom za zaključavanje
Ugradni položaj	Proizvoljan
Dizajn	prethodno upravljani precizni membranski regulator
Funkcija regulatora	Izlazni pritisak, konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Indikator pritiska	pripremljeno za G1/8
Radni pritisak	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Opseg regulisanja pritiska	0.1 bar...6 bar
Maks. histereza pritiska	0.02 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	240 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	200 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja na prednju tablu Ugradnja voda sa priborom
Priključak manometra	G1/8
Pneumatski priključak 1	za priključnu ploču Ø 7 mm
Pneumatski priključak: 2	za priključnu bazu Ø 7mm
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	NBR
Materijal kućišta	Aluminijum

Karakteristika	Vrednost
Materijal membrane	NBR