

# Stezni rukavac EAMH-60-9-C18.1

Broj dela: 2428518

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost               |
|----------------------------|------------------------|
| Veličina konstrukcije      | 60                     |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan            |
| Maks. broj obrtaja         | 6000 1/min             |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C         |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %               |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C         |
| Momenat inercije           | 1.42 kgmm <sup>2</sup> |
| Težina proizvoda           | 32 g                   |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen         |