

Stezni rukavac EAMH-110-25-C34

Broj dela: 2429561

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	110
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	23.4 kgmm ²
Težina proizvoda	133 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen