

Leptirasti ventil

VZFB-A-21/2"-WW-V4V4V


Broj artikla: 2462114

Komponenta koja će prestati da se proizvodi

Nominal width 21/2", with welded ends, ASME-BPE, FPM, material 1.4404.

Tip se više ne proizvodi. Isporučuje se do 2022. Vidi Support Portal za alternativni proizvod.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|------------------------------------|--|
| Konstruktivna struktura | 2 pločasti razvodnik |
| Način aktiviranja | ručno |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova |
| Priključak procesnog ventila | Zavareni krajevi/zavareni krajevi |
| Nazivni prečnik DN | 2 1/2" |
| Smer protoka | reverzibilno |
| Nazivni pritisak procesnog ventila | 10 |
| Moment aktiviranja | 15 Nm |
| Zasnovano na normi | ASME BPE |
| Medijum | Voda neutralne tečnosti |
| Temperatura medijuma | -15 ... 140 °C |
| Materijal - napomena | Sadrži PWIS RoHS komfornost |
| Food-safe | See Supplementary material information |
| Material housing | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala kućišta | 1.4404 |
| Material disc | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala ploče | 1.4404 |
| Material shaft | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Broj materijala vratila | 1.4404 |
| Težina proizvoda | 1.800 g |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |