

Zaustavni kit DADP-ES-Q12-40

Broj dela: 2536506

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	40
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...270 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Fino podešavanje	-6 deg
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	450 g
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal stopera	visokolegirani čelik, nerđajuči
Materijal poluge	Berilijumska bronza niklovana
Materijal diska	Aluminijumska legura za obradu, eloksirana