

Zaustavni kit EADP-ES-R3-16

Broj dela: 2715501

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	16
Opseg podešavanja ugla zakretanja	0 deg...325 deg
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Momenat inercije JO	0.35 kgcm ²
Težina proizvoda	100 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal stopera	Berilijumska bronza niklovana
Materijal prirubnice	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal držača	Aluminijumska legura za obrada eloksirano