


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D50-80G-S1

Broj dela: 2734291

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	93.4 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi obrtni momenat	17 Nm
Težina proizvoda	1190 g
Kod interfejsa aktuatora	D50
Kod interfejsa motora In	80G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen