


Priključna baza VABP-S1-2V1G-G38-2

Broj dela: 2738671

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradna širina	54 mm
Funkcijski priključak 32	G1/4
Funkcijski priključak 34	G1/4
Pneumatski priključak 22	Priključna ploča G3/8
Pneumatski priključak: 44	Priključna ploča G3/8
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak	0 bar...16 bar
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)	2000 l/min
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	0 °C...50 °C
Temperatura okruženja	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	1950 g
Priključak za upravljački vazduh 14	G1/8
Pneumatski priključak: 2	G3/8
Pneumatski priključak: 4	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne lajsne	Aluminijumska legura za obrada
Materijal O-prstena	NBR
Materijal vijaka	Čelik