

Meh EB-80-20

Broj dela: 2748903

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	80
Potreban ugradni Ø	95 mm
Hod	20 mm
Maks. visina, izvučeno stanje	70 mm
Maks. ugao zakretanja	10 deg
Maks. pomak	5 mm
Min. ugradna visina	50 mm
Funkcija	sa jednostrukim dejstvom
Radni pritisak	0 bar...8 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [-:4:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-40 °C...70 °C
Sila vraćanja u prethodni položaj	400 N
Težina proizvoda	500 g
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal meha	CR
Materijal kućišta	Aluminijumski liv pod pritiskom