


Sklop vodice EAGF-V2-KF-32-200

Broj dela: 2782818

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	32
Hod	200 mm
Reverzni zazor	0 µm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vođenje	Kružna vodica kuglice
Dizajn	Vođenje
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	0 - bez izloženosti koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
Maks. sila Fy	750 N
Maksimalna statična sila Fy	1020 N
Maksimalna sila Fz	750 N
Maksimalna statična sila Fz	1020 N
Maks. momenat Mx	28 Nm
Maks. momenat Mx, statički	38 Nm
Maks. momenat My	34 Nm
Maks. momenat My, statički	46 Nm
Maks. momenat Mz	34 Nm
Maks. momenat Mz statički	46 Nm
Sila pomeranja	15 N
Pokretna masa	1084 g
Težina proizvoda	2045 g
Težište pokrenute mase pri 0 mm hoda	30 mm
Dodatak težištu pokrenute mase pri 10 mm hoda	4.1 mm
Vrsta pričvršćenja	sa unutrašnjim navojem
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Mehanizam vodećeg elementa	Oplemenjeni čelik
Materijal kućišta	Aluminijumska legura za obrada eloksirano
Materijal kulisnog mehanizma	Čelik