

Stezni rukavac EAMH-60-11-C18.1-P

Broj dela: 2789343

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	60
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	6000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	1.31 kgmm ²
Težina proizvoda	35 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen