

# Stezni rukavac EAMH-86-10-C27.3-P

Broj dela: 2789365

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika             | Vrednost            |
|----------------------------|---------------------|
| Veličina konstrukcije      | 86                  |
| Ugradni položaj            | Proizvoljan         |
| Maks. broj obrtaja         | 5000 1/min          |
| LABS usklađenost           | VDMA24364-B2-L      |
| Temperatura skladištenja   | -25 °C...60 °C      |
| Relativna vlažnost vazduha | 0 - 95 %            |
| Temperatura okruženja      | -10 °C...60 °C      |
| Momenat inercije           | 9 kgmm <sup>2</sup> |
| Težina proizvoda           | 115 g               |
| Napomena o materijalu      | RoHS-usaglašen      |