


Paralelni komplet EAMM-U-110-D50-100A-120

Broj dela: 2799424

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	110
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	799 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.3 Nm
Prenosivi obrtni moment	25 Nm
Težina proizvoda	4990 g
Kod interfejsa aktuatora	D50B
Kod interfejsa motora In	100A
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen