


Paralelni komplet EAMM-U-86-D50-80P-102

Broj dela: 2803053

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	86
Ugradni položaj	Proizvoljan
Prenosni odnos reduktora	1:1
Maks. broj obrtaja	5000 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	175 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.25 Nm
Prenosivi obrtni moment	9.5 Nm
Težina proizvoda	2330 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen