


Montaža profila EAHF-V2-32/40-P

Broj dela: 2838839

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija	Metali sa više od 5% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji
Klasa za čiste sobe	Statički instaliran element, nije moguća smisljena procena prema ISO 14644-1
Maks. aksijalna sila	4 kN
Težina proizvoda	218 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen