

Priključni blok MRS-2

Broj dela: 2844247

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	2
Maks. broj mesta za ventile	2
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	2.5 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	4 Nm
Težina proizvoda	365 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada