

Priključni blok MRS-4

Broj dela: 2844348

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Veličina konstrukcije	4
Maks. broj mesta za ventile	4
Radni pritisak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. obrtni momenat pritezanja za pričvršćenje ventila	2.5 Nm
Maks. obrtni momenat pritezanja za zidnu montažu	4 Nm
Težina proizvoda	650 g
Pneumatski priključak 1	G3/8
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal priključne ploče	Aluminijumska legura za obrada