


Set za aksijalnu montažu EAMM-A-D80-80G

Broj dela: 2946763

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna dužina	102 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Maks. broj obrtaja	5500 1/min
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 95 %
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Momenat inercije	128 kgmm ²
Prenosivi obrtni moment	60 Nm
Težina proizvoda	1990 g
Kod interfejsa aktuatora	D80
Kod interfejsa motora In	80G
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen