

Blok distributera

FR-4-1/4

Broj dela: 2960

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Nominalna širina	11.5 mm
Ugradni položaj	Proizvoljan
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega	0 bar...16 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Težina proizvoda	68 g
Broj izlaza	3
Broj dovodnih dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Unutrašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak: 2	Unutrašnji navoj G1/4
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano