

Multi-pin set EADH-E17-MP1

Broj dela: 2972137

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	3 - jaka izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-Zona III
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP40
Temperatura okruženja	10 °C...40 °C
Težina proizvoda	70 g
Napomena o materijalu	RoHS-usaglašen
Radni materijal zaptivki	FPM
Materijal držača	Nerdajući čelik