

## Sub-base VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Broj dela: 2999476

FESTO



### Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                                                        |
| Snabdevanjem upravljačkim vazduhom        | interno                                                            |
| Radni pritisak                            | 0.2 MPa...0.8 MPa<br>2 bar...8 bar                                 |
| Protok Kv ventilacije                     | 2.2 m³/h                                                           |
| Protok Kv, odzračenje                     | 8.6 m³/h                                                           |
| Zaštita od eksplozije                     | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Radni medij                               | Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [-:~:-]                  |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji                              |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-Zona III                                                 |
| Vrsta zaštite                             | IP65                                                               |
| Težina proizvoda                          | 250 g                                                              |
| Vrsta pričvršćenja                        | sa prolaznim otvorom                                               |
| Pneumatski priključak 1                   | G1/4                                                               |
| Pneumatski priključak: 2                  | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                               |
| Pneumatski priključak 3                   | G1/4                                                               |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                                                     |
| Materijal priključne ploče                | Emajlirani aluminijum                                              |
| Radni materijal zaptivki                  | NBR                                                                |