


Sub-base NAUE-1/4-NPT-1-ISO

Broj dela: 30427

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Radni pritisak	0 bar...16 bar
Dozvola	UL - Recognized (OL)
Radni medij	Komprimovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Vrsta zaštite	IP65
Temperatura okruženja	-10 °C...60 °C
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom
Priključak upravljačkog vazduha 12	1/8 NPTF
Priključak za upravljački vazduh 14	1/8 NPTF
Pneumatski priključak 1	1/4 NPTF
Pneumatski priključak: 2	1/4 NPTF
Pneumatski priključak 3	1/4 NPTF
Pneumatski priključak: 4	1/4 NPTF
Pneumatski priključak: 5	1/4 NPTF