

# Zakretna prirubnica SZB-40

Broj dela: 30799

FESTO



## Tehnički list

| Karakteristika                            | Vrednost                        |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Veličina konstrukcije                     | 40                              |
| Ugradni položaj                           | Proizvoljan                     |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 2 - umerena izloženost koroziji |
| LABS usklađenost                          | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura okruženja                     | -40 °C...90 °C                  |
| Težina proizvoda                          | 288 g                           |
| Napomena o materijalu                     | RoHS-usaglašen                  |
| Materijal pričvršćenja                    | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal osovinice                       | Pocinkovani čelik               |
| Materijal ležišta                         | Plastika                        |
| Materijal vijaka                          | Pocinkovani čelik               |
| Materijal osigurača                       | Pocinkovani elastični čelik     |