

Priključni kabl KMC-1-24DC-2,5-LED

Broj dela: 30931

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Prikaz uklopnog stanja	LED
Vrsta pričvršćenja	na elektromagnetnom ventilu sa centralnim zavrtnjem M3
Ugradni položaj	Proizvoljan
Težina proizvoda	170 g
Električni priključak	Utičnica Oblik A
Nominalni radni napon DC	24 V
Zaštita od zamene polova	za sve elektronske priključke
Priključak zaštitnog voda	postoji
Dužina kabla	2.5 m
Prečnik kabla	6 mm
Struktura kabla	3 x 0,75 mm ²
Vrsta zaštite	IP67 prema IEC 60529
Temperatura okruženja	-20 °C...80 °C
CE-oznaka (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema EU direktivi RoHS
UKCA znak (vidi Izjavu o usaglašenosti)	prema UK RoHS propisima
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	1 - mala izloženost koroziji
Materijal plašta kabla	PVC
Materijal kućišta	PC
Materijal utičnih kontakata	Bronza