


Senzor položaja SMPO-1-H-B

Broj dela: 31008

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Oblik	Blok konstrukcija
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Princip merenja	magnetni
Radni pritisak	2 bar...6 bar
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Nije moguć pogon sa podmazivanjem
Temperatura okruženja	-15 °C...60 °C
Mogućnost reprodukovanja vrednosti praga	+/- 0,2 mm
Vreme uključivanja	30 ms
Vreme isključivanja	25 ms
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa priborom
Funkcija ventila	3/2
Pneumatski priključak	Utični nastavak PK-3
Težina proizvoda	14 g
Materijal kućišta	Mesing PA POM
Prikaz uklopnog stanja	optički
Vrsta zaštite	IP65
LABS usklađenost	VDMA24364-B2-L